

Clopot curățire | Protecție pereți | Spălătoare cizme | Cărucior bare afumare | Mașină de jupuit | Aparat de clipsuit

Anul 2, Nr. 1.

www.f-enterprise.hu



Clopot pentru curățat porcine post depilare

tip: FE-94

Porcinele care sunt scoase din depilator sunt așezate pe o masă unde are loc curățirea post depilare. În acest loc se curăță corpul animalului de resturile de păr care nu au fost îndepărtate în depilator.

modul de utilizare:

Cu capătul în forma de pâlnie se pot rade resturile de păr de pe corpul animalului (care rămân mai ales în jurul articulațiilor) iar cu capătul în forma de cârlig se scot unghiile.

Unealta este confecționată din material inoxidabil și este lustruita electrostatic.

Bare protecție pereți confecționate din țeavă rotundă

Sunt bare de protecție masive, igienice, estetice destinate unităților de producție din industria alimentară

Sunt destinate tuturor unităților din industria alimentară, în care există riscul de a lovi pereții în timpul procesului tehnologic sau în timp ce se transportă lăzi sau paleți încărcăți în diferite mijloace de transport împinse de către lucrători.

Rolul barelor este de a feri pereții de lovituri și de eventualele deteriorări.

Accidentarea pereților, apariția fisurilor sunt nu numai inestetice dar sunt și inconveniente din punct de vedere igienic.

(În fisurile astfel generate, se creează focare de infecție, care reduc calitatea produselor, dar pune în pericol și sănătatea lucrătorilor.)

modul de execuție:

- ➔ înălțimea. 200 mm
- ➔ materialul: țeavă inox Ø50 mm
- ➔ suprafața: polizată electrostatic luciu oglindă
- ➔ șuruburile de fixare în pardoseală sunt acoperite cu piulițe semisferă.

Pentru protejarea locurilor speciale, ca de exemplu pentru ușile glisante, oferim stâlpi de protecție confecționate din același material.



Informații: ing. Gizella Nemecek

ROMANIA 410326 Oradea,
Costache Negruzzi 10 Pb 26 ap. 2.

T/S: 0359-411627, M: 0749-159421
gizella.nemecek@f-enterprise.hu

FEKETE ENTERPRISE
foodindustrial equipment

2200 Monor, Bánffy Dezső u. 25. HUNGARY
mobil: +36-30-962 41 07, tel/fax: +36-29-414 829
internet: www.f-enterprise.hu, email: fesa1990@f-enterprise.hu

Spălătoare manuală cizme

Spălătoarea de cizme de tip FE-92 se poate vedea în imaginea alăturată.

modul de utilizare:

Lucrătorul pășește pe tabla perforată, astfel pornește alimentarea cu apă. Apa de spălare iese prin perie. Suprafața de acces este detașabilă. Marginile perforărilor sunt ridicate ceea ce oferă o rezistență mai mare a tablei și ajută la răzuirea resturilor de deșeuri lipite de talpa cizmei pe de altă parte. În cazul în care peria nu este utilizată, aceasta se așează într-o furcă montată pe perete.

Instalația este confecționată din oțel inoxidabil în totalitate, cu luciu oglindă obținută prin polizare electrostatică.



Cărucior pentru transportat bare de afumare

Căruciorul din imagine asigură transportul simplu, igienic și în siguranță a barelor de afumare.

modul de execuție:

Căruciorul este confecționat din oțel inoxidabil în totalitate. Suprafața portantă este confecționată din tablă perforată pentru a face posibilă scurgerea apei de spălare în urma spălării barelor.

utilizare:


Se colectează barele de afumare în cărucior. Barele trebuie așezate în așa fel încât ele să fie repartizate în număr egal în fiecare dintre cele patru compartimente. Compartimentarea face posibil ca barele să fie repartizate uniform în cărucior, astfel căruciorul este stabil în timpul manipulării și cu încărcătură maximă, fără ca să existe pericolul de răsturnare.

După ce se încarcă, căruciorul este dus în camera de spălare echipamente murdare, aici se spală în spălătorul de bare de afumare, iar în lipsa acestuia, cu jet puternic de apă, fără să fie necesară scoaterea barelor din cărucior.

Aparat de clipsuit pneumatic

tîpusa: TC 6

Aparatul servește la clipsuirea salamurilor și al diferitelor produse umplute. De asemenea se poate utiliza și la închiderea pungilor în care sunt ambalată pui.



construcția:

Este alcătuit din suport confecționat din aluminiu montat pe placă de bază din inox, și din dispozitiv de alimentare care poate depozita 350 buc clipsuri K100 sau K125, și din placă de bază.

În cazul în care se solicită un astfel de aparat, trebuie specificat în comandă tipul de pungă sau de intestin care se utilizează, deoarece capul de clipsuit se confecționează în funcție de acestea.



Informații: ing. Gizella Nemecek

ROMANIA 410326 Oradea,
Costache Negruzzi 10 Pb 26 ap. 2.

T/S: 0359-411627, M: 0749-159421
gizella.nemecek@f-enterprise.hu

FEKETE ENTERPRISE
foodindustrial equipment

2200 Monor, Bánffy Dezső u. 25. HUNGARY
mobil: +36-30-962 41 07, tel/fax: +36-29-414 829
internet: www.f-enterprise.hu, email: fesa1990@f-enterprise.hu